

Легкие

REMY OB

Сабо с регулируемым ремешком

Сабоги REMY обеспечивают превосходный комфорт и безопасность. Благодаря защите от электростатических разрядов, съемной стельке и исключительному сцеплению с поверхностью они идеально подходят для медицинского персонала и уборщиц.

Верх обуви	Спилок с полиуретановым покрытием
Подкладка	Сетка
Стелька	Oxy Basic
Подошва	Филон/Резина
Категория	OB / SR, ESD, A, E, HRO
Диапазон размеров	EU 39-47 / UK 6.0-12.0 / US 6.5-13.0 JPN 25-31 / KOR 255-310
Вес образца	0.279 kg
Стандарты	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)



NAV



WHT



Антистатика (ESD)

ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МераОм.



Подкладка Coolmax

Технология Coolmax изначально была разработана для спортсменов. Материал пропускает влагу и пот, так что тело остается сухим. Мы нашли его чрезвычайно подходящим для людей, которые двигаются много часов в день.



Съемная стелька

Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.

Отрасли:

Уборка, Медицинская

Окружающая среда:

Сухое место, Очень скользкие поверхности

Инструкция по обслуживанию:

Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

	Описание	Единица измерения	Результат	EN ISO 20347
Верх обуви	Спилок с полиуретановым покрытием			
	Верх: паропроницаемость	мг/см²/ч	1.2	≥ 0.8
	Верх: коэффициент водяного пара	мг/см²	15.2	≥ 15
Подкладка	Сетка			
	Подкладка: паропроницаемость	мг/см²/ч	28.9	≥ 2
	Подкладка: коэффициент водяного пара	мг/см²	231.3	≥ 20
Стелька	Оху Basic			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	циклы	25600/12800	25600/12800
Подошва	Филон/Резина			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	мм³	89	≤ 150
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	Трение	0.44	≥ 0.31
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	Трение	0.37	≥ 0.36
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	Трение	0.36	≥ 0.19
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	Трение	0.28	≥ 0.22
	Антистатический показатель	МераОм	21.8	0.1 - 1000
	Электростатический разряд (ESD)	МераОм	26	0.1 - 100
	Поглощение энергии пяткой	J	31	≥ 20

Размер образца: 41

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com